


# asinterface SPC-AIF-MTS-2

Artikelnummer: 548128

FESTO

voor lineaire aandrijving DGCI.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. stroomopname proportioneel ventiel	1,1 A
Typische stroomverbruik plug-in module	200 mA
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Duurschokweerstand volgens DIN/EC 68 deel 2-82	getest volgens scherpptegraad 2
Relatieve luchtvochtigheid	95% niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Trilbestendig volgens DIN/EC 68 deel 2-6	getest volgens scherpptegraad 2
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	300 g
Elektrische aansluiting proportioneel ventiel	Stekker rond design M9 7-polig
Elektrische aansluiting wegmeetsysteem	5-polig Contactdoos M9 rond design
Elektrische aansluiting AIF IN	Stekker rond design M9 5-polig
Elektrische aansluiting AIF OUT	Contactdoos rond design M9 5-polig