

spiraal-kunststofleiding PAS-4I-6E-5

Artikelnummer: 548143
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werk lengte	5 m
Buitendiameter	6 mm
Bloklengte	0,3 m
Binnendiameter	4 mm
Wikkeldiameter	50 mm
Aantal krommingen	46
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 17,5 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht	135 g
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal slang	PA