


afdekkap CPX-M-AK-C

Artikelnummer: 548753

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	30 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	22 mm
Toelating	UL94 V0
Productgewicht	54 g
Beschermingsgraad	IP65 IP67 in gemonteerde toestand volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink vernikkeld
Materiaal dichtingen	NBR
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 90 % niet condenserend