

kabel SBOA-K20CP-SUP

Artikelnummer: 548824

FESTO

voor compact visiesysteem SBOI-Q-... en SBOC-Q-...



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met wartelmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Elektrische aansluiting	Stekker recht / contactdoos recht / contactdoos recht
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 60 V
Kabellengte	2 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Kabeldiameter	5,5 mm
Kabelmontage	2x0,24+2x0,34+0,49
Beschermingsgraad	IP65 IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PUR
Kleur kabelmantel	lichtgrijs
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium Messing PUR vernikkeld
Materiaal stekkercontact	Brons/messing vergulde