


eindpositieregelaar CPX-CMPX-C-1-H1

Artikelnummer: 548931

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose	Module-georiënteerde diagnose Via lokaal 7-segments display
Max. aantal modules	10
Display	Zevensegmentdisplay
Bedienelementen	3 toetsen
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Bereik lastspanning DC	20 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale lastspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning toegelaten belastingsstroom	80 mA 2,5 A
Continue schokvastheid in overeenstemming met DIN/IEC 68, deel 2-29	getest volgens scherpte graad 2
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Trilbestendig volgens DIN/EC 68 deel 2-6	getest volgens scherpte graad 2
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	140 g
Assen per reeks	1
Aantal asreeksen	1
Elektrische aansluiting Control Interface	Contactdoos M9 5-polig
Kabellengte	<= 30 m
Control-Interface	digitaal CAN-bus met Festo protocol Afsluitweerstand, geïntegreerd
Materiaal behuizing	PA-versterkt