


elektrische interface VABE-S6-1LF-C-A4-E

Artikelnummer: 549042

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Veldbusinterface	Contactdoos M12x1/4-polig Stekker, M12x, 4 polig
Max. aantal ventielspoelen	4
Aantal slaves per apparaat	1
Max. aantal uitgangen	4
Max. aantal ingangen	4
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	850 g
Elektrische sturing	Veldbus
Elektrische aansluiting	via CPX
Adresseerbereik	1 ... 31 (0) Instelling door AS-interface-adresseerapparaat
Galvanische scheiding veldbusinterface	Optokoppelaar
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR PUR
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium PA