


multipoolknoop VABE-S6-LT-C-S6-R5

Artikelnummer: 549046

FESTO

voor ventieleiland VTSA en VTSA-F.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	12 bij monostabiele ventielen 6 bij bistabiele ventielen
Maximale reststroom	10 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	760 g
Aantal elektrische aansluitingen	6
Elektrische sturing	Multipool
Elektrische aansluiting	5-polig M12 Stekker
Materiaal deksel	PA
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium