


deksel VAEM-S6-C-S6-R5

Artikelnummer: 549048

FESTO

er kunnen tot 12 monostabiele of 6 bistabiele ventielen aangesloten worden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	12 bij monostabiele ventielen 6 bij bistabiele ventielen
Maximale reststroom	10 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	200 g
Aantal elektrische aansluitingen	6
Elektrische aansluiting	5-polig M12 Stekker
Materiaal behuizing	PA