



verdeelblok MS6-FRM-FRZ

Artikelnummer: 549337

★ Kernprogramma

geschikt als tussenstuk tussen twee drukregelventielen.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	14.600 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar boven	10.400 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar onder	9.850 l/min
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	163 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium