



# drukbooster DPA-63-D

Artikelnummer: 549397

FESTO

voor het genereren van hogere drukken.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                    |
|---|---|
| Zuigerdiameter                          | 63 mm                                     |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                               |
| Constructieve opbouw                    | Dubbele zuiger-drukbooster                |
| drukindicator                           | G1/8 voorbereid                           |
| Uitgangsdruk 2                          | 4 ... 16 bar                              |
| Werkdruk                                | 2 ... 8 bar                               |
| Drukregelbereik                         | 4 ... 16 bar                              |
| Ingangsdruk 1                           | 2 ... 8 bar                               |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand              |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Lagertemperatuur                        | 5 ... 60 °C                               |
| Omgevingstemperatuur                    | 5 ... 60 °C                               |
| Productgewicht                          | 6.000 g                                   |
| Soort bevestiging                       | met inwendige schroefdraad                |
| Pneumatische aansluiting 1              | G3/8                                      |
| Pneumatische aansluiting 2              | G3/8                                      |
| Pneumatische aansluiting 3              | G3/8                                      |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                              |