


totaalteller CCES-P-C8-E

Artikelnummer: 549403

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Elektrische totaalteller met batterij
Soort reset	Drukknop of elektrisch signaal
Display	met 8 posities
Max. telfrequentie	7,5 kHz
Max. verzwakte telfrequentie	30 Hz
Minimale impulsduur aandrijving	15 ms
Minimale impulsduur terugbrenging	15 ms
Bovendrempelwaarde DC	5 ... 30 V
spanningstoevoer	Lithiumbatterij
Onderdrempelwaarde DC	< 0,7 V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	30 g
Klokpulsingang instellen	negatieve flank 30 Hz
Telingang (ingang)	programmeerbaar
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PC