


# Stappenmotor EMMS-ST-87-L-SEB

Artikelnummer: 549427

FESTO

zonder overbrenging, met rem.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Stappenhoektolerantie	±5%
Roterende signaalopnemer (resolver)	optische encoder
Bedrijfsspanning DC rem	24 V
Isolatiebeschermklasse	B
Vermogensopname rem	11 W
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	9,5 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Totaal gedreven traagheidsmoment	3,07 kgcm <sup>2</sup>
Houdmoment rem	2 Nm
Houdmoment motor	9,3 Nm
Massatraagheidsmoment rem	0,07 kgcm <sup>2</sup>
Massatraagheidsmoment rotor	3 kgcm <sup>2</sup>
Toegestane axiale asbelasting	65 N
Toegelaten radiale asbelasting	200 N
Productgewicht	5.000 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker