


tandwielkast EMGA-80-P-G3-SST-87

Artikelnummer: 549432

★ Kernprogramma

geschikt voor stappenmotoren.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	87 mm
Torsiespeling	0,12 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	3:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	85 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,77 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	136 Nm
Max. rendement	98 %
Torsiestijfheid	6 Nm/arcmin
Productgewicht	2.100 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	87A
Materiaal - opmerking	RoHS conform