

aansluitstrip VABM-C7-12W-G18-8

Artikelnummer: 549654

FESTO

voor magneetventiel VOVG, met externe hulpstuurlucht.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	8
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Productgewicht	202 g
Aansluiting stuurlicht 12	M3
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M7
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering