


magneetspoel MD-2-110VAC-PA

Artikelnummer: 549904

FESTO

voor wisselspanning, zonder contactdoos.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Inschakelduur	100 %
Prestatiefactor cos (phi)	0,7
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 14,5 VA, houdvermogen 10,5 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 50 °C
Max. aandraaimoment schroefkoppeling	0,5 Nm
Productgewicht	110 g
Elektrische aansluiting	volgens DIN EN 175301-803
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper