


magneetspoel MH-2-24VDC-PA

Artikelnummer: 549906

FESTO

voor gelijkspanning, zonder contactdoos.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min excitatietijd	12 ms
Inschakelduur	100 %
Prestatiefactor cos (phi)	0,7
Spoeleigenschappen	24 V DC: 7,9 W
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	IP00 zonder contactdoos
Omgevingstemperatuur	-20 ... 50 °C
Max. aandraaimoment schroefkoppeling	2 Nm
Productgewicht	150 g
Elektrische aansluiting	volgens DIN EN 175301-803
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper