

aansluitblok CPE14-3/2-PRS-3/8-10

Artikelnummer: 550567

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor CPE-ventielen.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	20 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	10
Max. aantal drukzones	2
Barstdruk	5 MPa 50 bar 725 psi
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	1,2 Nm
Productgewicht	592 g
Bevestigingstype aansluitblok	met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering