


Contrastekker KMYZ-4-0.0-B-EX

Artikelnummer: 550806

FESTO

Combinatie van MSZB en MSZC.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik DC	3 ... 36 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Beschermingsgraad	IP40 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	6,5 g
Elektrische aansluiting	Haaks contact vierhoekige vorm MSZB
Geleider-nominale doorsnede	0,22 ... 0,34 mm ²
Soort bevestiging	op magneetventiel met zelfsnijdende schroef
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie behuizing	PA
Materiaalinformatie insteekcontact	brons