


axiaalkit EAMM-A-F62-140A

Artikelnummer: 550941

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	91 Nm
Productgewicht	2.780 g
Interface code, actuator	F62
Interface code, motor in	140A
Materiaal - opmerking	RoHS conform