


axiaalkit EAMM-A-E20-42A

Artikelnummer: 550962

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	100 g
Interface code, actuator	E20
Interface code, motor in	42A
Materiaal - opmerking	RoHS conform