

axiaalkit EAMM-A-E48-44A-70A

Artikelnummer: 550971

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	9,2 Nm
Productgewicht	600 g
Interface code, actuator	E48A
Interface code, motor in	44A
Materiaal - opmerking	RoHS conform