


# axiaalkit EAMM-A-E72-87A

Artikelnummer: 550977

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	3.040 g
Interface code, actuator	E72
Interface code, motor in	87A
Materiaal - opmerking	RoHS conform