


# koppeling

## EAMC-30-35-9-12

Artikelnummer: 550996

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	9 mm
Opnamediameter 2	12 mm
Grootte	30
Nominale lengte	35 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	8,5 Nm
Productgewicht	45 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform