


# koppeling

## EAMC-65-90-19-25

Artikelnummer: 551000

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Opnamediameter 2	25 mm
Grootte	65
Nominale lengte	90 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	417 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	85 Nm
Productgewicht	535 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform