

kunststofslang PEN-10X1,5-GN

Artikelnummer: 551471

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Buitendiameter | 10 mm |
| Debietrelevante buigradius | 40 mm |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Min. buigradius | 23,5 mm |
| Eigenschappen slang | Suitable for energy chains |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,095 ... 1 MPa |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -13,775 ... 145 psi |
| Opmerking overwerkdruk | Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C |
| Toelating | TÜV |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | B 013277 0506 00 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroomklasse | Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie. |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 60 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0,03766 kg/m |
| Pneumatische aansluiting | voor steekaansluiting buitendiameter 10 mm |
| Kleur | groen |
| Shore-hardheid | D 52 +/-3 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal slang | PE |