


stekker FBS-RJ45-PP-GS

Artikelnummer: 552000

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	30 mm
Hoogte	72 mm
Lengte	22 mm
Productgewicht	60 g
Opmerking veldbusinterface	PROFINET
Specificatie Ethernet-kabel	Type: CAT.5 Individuele aderdiameter max. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-draad 0,13 - 0,36 mm ² , 1-draad
Beveiliging tegen direct en indirect contact	Functionele extra-lage spanning met veilige scheiding (PELV)
Toegelaten kabeldiameter	5 ... 8 mm
Beschermingsgraad	IP65 IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink vernikkeld
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal stekkercontact	Koperlegering vernikkeld en verguld