


Businterface CECX-F-PB-S-V0

Artikelnummer: 552102
Einde productie

FESTO

voor CECX en CMXR.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Toelating	c UL us - Listed (OL)
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Vermogensopname 5 V	1,4 W
Omgevingstemperatuur	5 ... 55 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 95 %
Beschermingsgraad	IP20
Beschermklasse	III
Productgewicht	140 g
Resistentietest tegen trillingen	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Resistentietest tegen schok	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (halve sinus)
Statusindicatie	LED (Status) LED rood = Bus Fault
Veldbus interface	Profibus-Slave DP-V0
Veldbusinterface, aansluittechniek	Bus Sub-D 9-polig
Veldbusinterface, overbrengingssnelheid	9,6 kBit/s tot 12 MBit/s
Veldbusinterface, galvanische scheiding	ja
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn