

Bedieningseenheid CDSA-D1-VX

Artikelnummer: 552103

Einde productie

FESTO

[voor meerassige controller CMXR-C1](#)

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. lengte aansluitkabel	20 m
Gebuikersgeheugen	256 Mbyte
Aantal functietoetsen	31
Aantal kleuren	64 k
Aantal systeem LED's	4
Display	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	6,5"
Bedienelementen	2 goedkeuringstoetsen Noodstop
Back-upbatterij	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	19 ... 30 V
Display resolutie	VGA, 640x480 Pixel
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	0,4 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	1.250 g
USB-interface	ja
Ethernet-interface	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernetinterface optisch 10 MBd
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	ABS
Applicatie	Uitsluitend met CMXR-C1