

koppelingsbehuizing EAMK-A-D40-44A/C

Artikelnummer: 552157

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	216 g
Interface code, actuator	D40A D40B D40C
Interface code, koppelingsbehuizing	44A 44C
Materiaal - opmerking	RoHS conform