


# tandwielkast EMGA-40-P-G3-SAS-40

Artikelnummer: 552186

FESTO

geschikt voor servomotoren.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	40 mm
Torsiespeling	0,25 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	3:1
Max. ingangssnelheid	18.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	11 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,031 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangsdraaimoment	17,6 Nm
Max. rendement	98 %
Torsiestijfheid	1 Nm/arcmin
Productgewicht	350 g
Interface overbrenging output	40G
Interface overbrenging aandrijving	40A
Materiaal - opmerking	RoHS conform