


tandwielkast EMGA-40-P-G5-SAS-40

Artikelnummer: 552187

FESTO

geschikt voor servomotoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	40 mm
Torsiespeling	0,25 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	5:1
Max. ingangssnelheid	18.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	14 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,019 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	22 Nm
Max. rendement	98 %
Torsiestijfheid	1 Nm/arcmin
Productgewicht	350 g
Interface overbrenging output	40G
Interface overbrenging aandrijving	40A
Materiaal - opmerking	RoHS conform