


tandwielkast EMGA-80-P-G5-SAS-70

Artikelnummer: 552193

FESTO

geschikt voor servomotoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	70 mm
Torsiespeling	0,12 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	5:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	110 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,45 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	176 Nm
Max. rendement	98 %
Torsiestijfheid	6 Nm/arcmin
Productgewicht	2.100 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	70A
Materiaal - opmerking	RoHS conform