


# tandwielkast EMGA-120-P-G5-SAS-100

Artikelnummer: 552197

★ Kernprogramma

geschikt voor servomotoren.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	120 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Torsiespeling	0,12 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	5:1
Max. ingangssnelheid	6.500 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	195 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	1,53 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangsdraaimoment	312 Nm
Max. rendement	98 %
Torsiestijfheid	12 Nm/arcmin
Productgewicht	6.000 g
Interface overbrenging output	120G
Interface overbrenging aandrijving	100A
Materiaal - opmerking	RoHS conform