


tandwielkast EMGA-160-P-G5-SAS-140

Artikelnummer: 552201

FESTO

geschikt voor servomotoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	160 mm
Flensgrootte motor	140 mm
Torsiespeling	0,1 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	5:1
Max. ingangssnelheid	6.500 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	450 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	6,07 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	720 Nm
Max. rendement	98 %
Torsiestijfheid	38 Nm/arcmin
Productgewicht	18.000 g
Interface overbrenging output	160G
Interface overbrenging aandrijving	140A
Materiaal - opmerking	RoHS conform