


geluiddemper UOS-1

Artikelnummer: 552252

FESTO

voor gebruik in combinatie met drukopbouw-/ontluchtingsventiel MS6-SV (veiligheidsventiel).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort dichting op de inschroeftap	zonder dichting
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Geluiddemper open
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukkniveau	75 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad
Productgewicht	200 g
Pneumatische aansluiting	G1
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM
Materiaal huls	aluminumlegering