



geluiddemper U-1/8-BR

Artikelnummer: 552423

FESTO

voor het verminderen van geruis en het vermijden van vervuiling aan de ontluchtingsaansluitingen van pneumatische componenten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Debiet tegen atmosfeer	2.050 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukkniveau	77 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	8 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium