



# rolbediend ventiel

## RWB-3-1/8

Artikelnummer: 552432

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	120 l/min
Werkdruk	3,5 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Nominale diameter	3,5 mm
Soort sturing	voorgestuurd
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	3,1 N
Productgewicht	160 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd