


draaimodule ERMB-20

Artikelnummer: 552706

FESTO

Elektriciteit De uitgangsinterface is dezelfde als op de pneumatische zwaai aandrijving DRQD.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------|---|
| Grootte | 20 |
| Constructieve opbouw | Elektromechanische draaimodule met tandriem |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Draaihoek | eindeloos |
| overbrengingsratio | 4,5:1 |
| Productgewicht | 850 g |
| Diameter aandrijfrondsel | 6 mm |
| Tandriem - steek | 2 mm |
| Max. uitgangssnelheid | 300 1/min |
| Max. ingangssnelheid | 1.350 1/min |
| Max. aandrijfmoment | 0,7 Nm |
| Nullastaandrijfmoment | < 0,07 Nm |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | aluminumlegering geanodiseerd |
| Materiaal aandrijfjas | aluminumlegering geanodiseerd hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal deksel | aluminumlegering geanodiseerd |
| Materiaal tandriem | Polychloropreen met glasvezels |