


draaimodule ERMB-25

Artikelnummer: 552707

FESTO

Elektriciteit De uitgangsinterface is dezelfde als op de pneumatische zwaai aandrijving DRQD.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Constructieve opbouw	Elektromechanische draaimodule met tandriem
Inbouwpositie	willekeurig
Draaihoek	eindeloos
overbrengingsratio	4:1
Productgewicht	1.460 g
Diameter aandrijfzandwiel	8 mm
Tandriem - steek	3 mm
Max. uitgangssnelheid	300 1/min
Max. ingangssnelheid	1.200 1/min
Max. aandrijfmoment	2,2 Nm
Nullastaandrijfmoment	< 0,18 Nm
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal aandrijfzandwiel	aluminiumlegering geanodiseerd hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal tandriem	Polychloropreen met glasvezels