


lichtgeleider SOOC-DS-M-A11-2-R25

Artikelnummer: 552810

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Minimale objectdiameter	0,15 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Reeks
Reikwijdte	130 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	Rechthoek 19x25x6 mm
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	25 mm
Buitendiameter	2,2 mm
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand