


# lichtgeleider SOOC-TB-M4-2-R25

Artikelnummer: 552812

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	1-weglichtbarrière
Minimale objectdiameter	0,35 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Standaard
Reikwijdte	400 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	M4
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	25 mm
Max. aandraaimoment	2 Nm
Buitendiameter	2,2 mm
Materiaal behuizing	Koperlegering PVC vernikkeld
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III