


# lichtgeleider SOOC-TB-F-M4-2-R2

Artikelnummer: 552818

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	1-weglichtbarrière
Minimale objectdiameter	0,15 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Flexibel
Reikwijdte	300 mm
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	M4
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	2 mm
Max. aandraaimoment	2 Nm
Buitendiameter	2,2 mm
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III