

# lichtgeleider SOOC-TB-M-A5-2-R25


Artikelnummer: 552827

Einde productie

FESTO

[Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	1-weglichtbarrière
Minimale objectdiameter	0,1 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Reeks
Reikwijdte	250 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	Rechthoek 10x10x5 mm
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	25 mm
Buitendiameter	2,2 mm
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III