


lichtgeleider SOOC-TB-P-C5-2-R10

Artikelnummer: 552828

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	Gaffellichtbarrière
Minimale objectdiameter	0,2 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Gaffellichtbarrière
Reikwijdte	5 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	Rechthoek 41x15x7 mm Vorktrechter 5x29 mm
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	10 mm
Buitendiameter	1,25 mm
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III