


lichtgeleider SOOC-DS-H-M6-1-R40

Artikelnummer: 552841
Einde productie

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Minimale objectdiameter	0,1 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Grote reikwijdte
Reikwijdte	200 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	M6
Lengte lichtgeleider	1 m
Min. buigradius	40 mm
Max. aandraaimoment	3 Nm
Buitendiameter	2,2 mm
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III