

# lichtgeleider SOOC-DS-C-M4-2-R15

Artikelnummer: 552842

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Minimale objectdiameter	0,1 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	coaxiaal
Reikwijdte	75 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	M4
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	15 mm
Max. aandraaimoment	2 Nm
Buitendiameter	1,25 mm
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III