


lichtgeleider SOOC-DS-F-M4-2-R2

Artikelnummer: 552843

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Minimale objectdiameter	0,1 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Flexibel
Reikwijdte	130 mm
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	M4
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	2 mm
Max. aandraaimoment	2 Nm
Buitendiameter	1,3 mm
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III