


drukbooster DPA-40-10-CRVZS5

Artikelnummer: 552930

FESTO

combinatie van drukbooster en luchtreservoir in roestvrijstalen ontwerp



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuigerdiameter	40 mm
Volume	5 l
Inbouwpositie	Condensaataftap naar onderen
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger-drukbooster met persluchtreservoir met manometer met terugslagventiel
drukindicator	met manometer
Uitgangsdruk 2	0,45 ... 1 MPa 4,5 ... 10 bar 65,25 ... 145 psi
Bedrijfsdruk Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	36,25 ... 116 psi
Drukregelbereik Mpa	0,45 ... 1 MPa
Drukregelbereik	4,5 ... 10 bar
Drukregelbereik psi	65,25 ... 145 psi
Ingangsdruk 1	2 ... 8 bar
Ingangsdruk 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Ingangsdruk 1 psi	29 ... 116 psi
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	VK-voorschrift voor drukapparaten
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Max. aandraaimoment condensataftap	27 Nm
Productgewicht	7.300 g
Soort bevestiging	met sleufmoeren
Pneumatische aansluiting 1	QS-10
Pneumatische aansluiting 2	KD4
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	hooggelegeerd staal roestvrij