


aansluitstrip MHJ9-P16

Artikelnummer: 553125

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	10 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16 Uitvoeringen op maat van de klant mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Productgewicht	428 g
Soort bevestiging	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd