

# vouwbalgkit DADB-V6-63-S176-250

Artikelnummer: 553337

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 15552



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	57 mm
Grootte	63
Slagbereik	176 ... 250 mm
Zuigerstangverlenging	73 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	127 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij